


## Gerätebezeichnung

LWSE-V 06 / 09



Bei diesen Baugrößen wird sowohl die Sauggasleitung, als auch die Flüssigkeitsleitung einfach ausgeführt.

- ① Anschlüsse Aussenteil:  
1x Sauggasleitung Ø22  
1x Flüssigkeitsleitung Ø12
- ② RDS Mauerdurchführung (Ø200mm oder 2xØ100mm)
- ③ Anbindeleitung max. 10lfm:  
1x Sauggasleitung Ø22  
1x Flüssigkeitsleitung Ø12
- ④ Anschluss Innenteil:  
1x Sauggasleitung Ø22  
1x Flüssigkeitsleitung Ø12

max. Höhendifferenz 5m

- ⑤ Leerrohr min. DN 200!  
Bögen mit max. 30° verwenden und auf grossen Radius achten!  
Hinweis: keine 90° Bögen (Leerrohr) verwenden!